

MT-VIKI[®] 迈拓维矩 USB2.0数据对拷线 MT-KD05 广州市迈拓维矩电子有限公司	产品介绍 MT-VIKI USB2.0数据对拷线。可实现两台电脑设备之间的图片、文件、视频等数据高速共享传输，且支持鼠标、键盘分享功能，本产品为标准USB2.0规格，最高传输速率480Mbps,抗干扰性强，操作简单。为您的工作，生活带来更多高效、便捷的经验。 产品参数 • USB2.0协议传输标准，最高传输速率480Mbps。 • 操作简单，两台设备间数据互传无方向限制 • 支持两台设备键盘、鼠标共享及操作 • 支持系统Windows10/8/7/11 MACoS Windows系统与苹果 MACOS互通。 产品接口示意 (USB-C连USB-A) (USB-C连USB-C) (USB-A连USB-A) 温馨提示MT-VIKI USB2.0数据对拷线两端都有USB-A及USB-C两个接口，两个接口不能同时连接使用。 1	使用指导 使用USB2.0对拷线前，需在两台设备上面安装Mac KM Link软件。 一、Windows使用方法 1、将产品两端分别连接上两台需要对拷的设备上: 可自由选择USB-A或USB-C进行连接 2、所需Mac KM Link软件会自动安装在两台设备上；若没有自动安装请打开MT-VIKI USB2.0对拷线内自带的Mac KM Link磁碟，该磁碟会以U盘形式在设备中显示，双击左键安装磁碟中的Mac KM Link； 设备管理器 (7) WPS网盘 45.3 GB 可用, 共 80.0 GB 系统 (C:) 160.7 GB 可用, 共 72.0 GB 软件 (D:) 20.7 GB 可用, 共 72.0 GB 文档 (E:) 70.5 GB 可用, 共 71.5 GB VirtualLink (G:) 1.37 MB 可用, 共 1.38 MB CD-ROM Drive (F:) MacKMLink 3.62 MB 可用, 共 3.62 MB 3、若弹出"Windows安全性"窗口请勾选“永远信任来自Ours Technology Inc”的软件，并安装MT-VIKI 2.0对拷线驱动程序； 2	安装驱动成功后，请重启设备； 注: 建议您的设备使用Windows7(含)以上操作系统。成功安装驱动程序后。在设备管理器中可以看到MT-VIKI USB2.0对拷线程序 "Oti Transter Cable".若设备管理器中显示错误图示，重新启动设备即可修正错误图示。 参照上述步骤，两台设备均完成软件安装后，通过MT-VIKI USB2.0对拷线进行相连，即可使用Mac KM Link功能。 4、Mac KM Link软件在两台设备安装成功后，将自动设定键盘鼠标以及剪切簿为两台电脑自动共享的状态，且在系统显示提示信息； 1)若MT-VIKI USB2.0对拷线两端连接均为USB2.0.系统工具栏上显示。如下，且两台设备间的文档传输速度将更快； 3	2)若MT-VIKI USB2.0对拷线所连接设备任意一端为USB2.0时，则需要等待约30秒时间让两台电脑建立连接，届时系统工具栏上显示如下。 二、MacOS安装方法 1、请打开MT-VIKI USB2.0对拷线内自带的Mac KM Link磁碟，该磁碟会以U盘形式在设备中显示，双击左键安装磁碟中的Mac KM Link应用程序； 2、确认两台MacOS设备均安装好程序后,通过MT-VIKI USB2.0对拷线进行相连,即可使用Mac KM Link功能。 使用场景 1、切换鼠标至另一台计算机:如果您选择使用鼠标光标移出屏幕边界在这台计算机的左边,只要将鼠标光标移出本计算机的屏幕左边界,鼠标光标便出现在您左边的计算机上,即可用鼠标控制另一台计算机。鼠标光标反方向移回,即可操作本计算机。 4	可自由选择USB-A或USB-C进行连接 2、切换键盘的使用到另一台计算机:使用鼠标光标移到您另一台计算机。开启任何编辑软件如Word Excel PowerPoint等等。使用您第一台计算机的键盘在编辑软件中输入文字。 可自由选择USB-A或USB-C进行连接 3、剪贴簿功能使您能轻松地在两台计算机间使用复制、粘贴功能。例如，您想要复制一张PPT(PowerPoint)的图片到另一台计算机的 PPT档案中。 1)點選来源档案的图片，右键选单中點選复制。 2)移动鼠标光标到另外一台计算机,并开启目标档案。 3)移动鼠标光标到您将放图片的位置,单机鼠标右键贴贴。 4)可以采用快捷键复制贴贴[Ctrl+C], [Ctrl+V] 可自由选择USB-A或USB-C进行连接 5	关于Mac KM Link软件 1.无需用户自行查找安装程序，即插即用 2.支持键盘、鼠标分享功能 3.支持文档资料高速传输功能 4.支持文档复制，粘贴等共享功能 5.支持语言简体中文、繁体中文、英文、韩文、日文、葡萄牙文、西班牙文、德文、法文、俄罗斯文、意大利文 6.应用软件会根据您的电脑的系统语言系统设定，显示对应的语言操作界面 Mac KM Link软件设置 该程序可根据个人操作习惯更改设定操作方式如下: 一、选择电脑屏幕上Mac KM Link点击喜爱设定 二、选择后可查看以下页面 6
三、喜爱设定界面功能选项介绍 1、鼠标、键盘切换控制设置 通过此项设定，使用者可使用鼠标和键盘自由地在两台电脑间来回切换操作。 ● 关闭 选择此项可关闭鼠标键盘切换控制。 ● 使用鼠标光标移出屏幕边界 根据另外一台电脑在本电脑的位置来决定移出屏幕边界的方向，方便进行切换鼠标键盘控制,能更直接地使用鼠标光标进行切换。 ● 使用热键切换功能设置 方法一: 选择单击鼠标中键即可切换鼠标键盘控制到另外一台电脑,再次单击鼠标中键即可切回本电脑。 方法二: 通过快捷键控制鼠标光标可以快速在两台电脑间切换控制。MACOS初始键盘热键切换快捷键:Control+Tab Windows初始键盘热键切换快捷键: Alt+S.也可以自定义键盘快捷键控制。 7	2.剪切簿分享选项功能设置 此选择提供关闭或打开自动粘贴剪切分享功能，使用一对鼠标键盘即可在两台电脑间轻松地使用复制、粘贴，功能，并进行资料分享。 ● 关闭 关闭复制、粘贴、及分享功能。 ● 自动分享 在两台电脑间自动同步复制，粘贴，及分享功能。 3.提示通知功能设置 依照您打开 / 关闭设定项目的不同,当复制资料文档传输或切换鼠标键盘控制到另外一台电脑时,会有音效或信息提示通知。 4、其它设定 ● 常驻此应用程序 勾选常驻此应用程序，当您新登入 Windows 或重新启动 Mac KM Link将自动启动。当不勾选此选项。移除对拷线后 Mac KM Link将会自动结束。 ● 双击系统列图标以暂时关闭或开启分享 若您需要同时暂时关闭剪贴簿分享与鼠标键盘控制,可先勾选此选项，再双击系统 Mac KM Link 出便可暂时关闭。再双击一次即重新开启此功能。 备注: 以上喜爱设定选项均可在屏幕右下角Mac KM Link按钮根据电脑摆放位置选择控制。 8	GO!Bridge功能介绍 1、选择电脑屏幕上Mac KM Link图标，点击GO!Bridge选项。 1、GO!Bridge启动后,将会在本电脑上显示另外一台电脑的文件档案以及另外一台电脑的磁盘可用空间大小,如下图。 9	在图2中。點選窗口模式右上图标 , 开启设定功能选项。将需要复制的文档拖拽到DOCK待选区域,选定文档后，在DOCK中将文档拖拽到本电脑。 在图2中。點選窗口模式右上角 , 开启设定功能选项。将需要复制的文档拖拽到DOCK待选区域,选定文档后，在DOCK中将文档拖拽到本电脑。 更多服务与支持，请关注MT-VIKI 10	问题解答 1.为什么已经安装了Mac KM Link软件，还需要等待30S时间? 答: 若MT-VIKI USB2.0对拷线所连设备任意一端为USB1.1时，则MT-VIKI USB2.0对拷线连接需要约30S时间去建立两台电脑的连接。 2.为什么电脑无法自动安装Mac KM Link软件? 答: Mac KM Link软件自动安装跟您的设备系统版本有一定的关系，若无法自动安装,请按照.上述操作手动装。 3.为什么Mac KM Link驱动无法安装? 答: 请在安装时、把杀毒软件和防火墙先关闭退出。 4.为什么文档传输速度只有1.1 达不到USB2.0 传输速度? 答: MT-VIKI USB2.0 对拷线所连设备任意一端为USB1.1时，则传输速率是达不到USB2.0传输标准，请将MT-VIKI USB2.0对拷线两端连接到电脑USB2.0端口。 更多服务与支持，请关注MT-VIKI 11	MT-VIKI[®] 迈拓维矩 保 修 卡 USB2.0数据对拷线 产品型号: _____ 保修期自 _____ 年 月 日起至 _____ 年 月 日止 经手人: _____ 销售公司 (签章) _____ 年 月 日 保修说明 1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏 (如人为拆卸零件不当、处理损坏等)、自然灾害 (如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害) 所引起的损害,不属于此保修范围。 2.消耗品 (如电池等) 及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。 3.本保修卡所列各栏，如实填写，并盖有经销店印视为有效。 4.本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。 5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不给予保修服务。 6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。 广州市迈拓维矩电子有限公司 GUANGZHOU MT-VIKI ELECTRONICS CO., LTD	MT-VIKI[®] 迈拓维矩 合 格 证 产品名称： <u>USB2.0数据对拷线</u> 型号及规格： <u>MT-KD05</u> 检 验： _____ 检验日期： _____ 经检验合格，准许出厂 销售服务专线: 4000 868 828 广州迈拓维矩电子有限公司